



Filamentljuskälla Klar 40W ST64 E27



När Edison uppfann den klassiska filamentglödlampan på 1880-talet kunde han aldrig föreställa sig vad WiZ skulle kunna göra med dem idag. WiZ-filamentljuskällor ser bra ut även när de är släckta, men den verkliga magin uppstår när du tänder dem. Dessa dimbara, transparenta, smarta ljuskällor producerar miljontals färger och nyanser av vitt ljus från mysigt till svalt. Trivs med traditionella filamentljuskällor i klassisk vintagestil och få samtidigt de energibesparande fördelarna med LED. Kan givetvis styras med Wi-Fi via WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Smart ljuskälla i full färgskala
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: ST64
Sockel: E27
Typ av glas: Klar
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,055 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Ljutfärgskategori: Full färgskala
Nominellt ljusflöde: 470 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 74 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 47 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169072213
EOC: 872016907221300
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W ST64 E27
822-65 RGB CL 1PF

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 40 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): G
Effektförbrukning: 6,3 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 143 mm
Total längd: 143 mm
Total bredd: 64 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 470 lm
Specifiserad effekt: 6.3 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1901108
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072213
Nettovikt: 0,06 kg
Bruttovikt: 0,09 kg
Höjd: 18,5 cm
Längd: 8,5 cm
Bredd: 8,5 cm