





Böjbar neonlyslist, 3 m

Ljus kan forma ditt humör, och nu kan du forma ditt ljus, med böjbara neonlyslistor från WiZ. Med 3 meter böjbar neonlyslist för nöje eller arbete är vi säkra på att du kan skapa smarta och förtjusande former för att försköna alla rum. Skapa stämning med gradienta färg effekter i neon. Kan givetvis styras med Wi-Fi via WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- IP20/silikon



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.




Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.




Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använda ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.



Gradientfärger i en enda ljuslist

Skapa stämningen med flexibla ljuslister med gradienteffekter. Dynamiska ljuslägen gör att du kan skapa rätt stämning för alla rum.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Ja
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: NA
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

LJUSSLINGA/LIGHTSTRIP

Driver efficiency in full load: 80
Driver no load power: 0,25

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Underhållningsrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 125 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.7
Spänning: 220-240 V
Effektförbrukning: 20

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,6 kg
Total höjd: 17 mm
Total längd: 3 000 mm
Total bredd: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: RGB
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 24
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072510
Nettovikt: 0,6 kg
Bruttovikt: 0,9 kg
Höjd: 8,7 cm
Längd: 22,4 cm
Bredd: 22,4 cm