



Superslim Ceiling 32 W

Superslim är toppen till snygga WiZ-taklampor. Dynamiska färgljuslägen livar upp, oavsett om du har fest eller varvar ner med dina nära och kära. Eller ställ in den perfekta nyansen av vitt ljus: kallt dagsljus för koncentration och produktivitet, mysigt levande ljus för avkoppling eller något däremellan. Det minimalistiska svarta armaruthuset framhäver din inredning på ett smart sätt. Njut av alla energibesparande fördelar med LED utan bländning, utan flimmer och utan ansträngning för ögonen och styr enkelt via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Mått: Ø545
- IP20/plast/svart



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rund
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 15 000
Nominell livslängd: 20 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 117 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 160 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.9
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 2,4 kg
Total höjd: 38 mm
Total längd: 545 mm
Total bredd: 545 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 545 mm
Totalt ljusflöde för armatur: 3750
Ljüs färg: 2 200–6 500 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 32
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072671
Nettovikt: 2,2 kg
Bruttovikt: 2,61 kg
Höjd: 55 cm
Längd: 3,9 cm
Bredd: 54,5 cm