



Skrivbordslampan Portrait

En lampa, massor med användningsområden! Den multifunktionella smarta skrivbordslampan WiZ Portrait erbjuder dubbla ljuszoner, perfekt för uppgiftsbelysning vid ditt skrivbord, videosamtal och till och med för att skapa avkopplande sängljus. Vrid bara på huvudet för att växla från skrivbordsbelysning till videosamtalsbelysning. En specialdesignad diffusor genererar mjukt, justerbart ringljus för att ge dig ditt bästa utseende online. Den inbyggda ljusstyrkesensorn känner av omgivande ljusnivåer och justerar automatiskt arbetsbelysningen för att minska ögonbelastningen när du arbetar övertid. Den enkla och rena geometriska designen passar bra med alla inredningar. Den smarta skrivbordslampan Portrait samspelar väl med de andra lamporna i ditt WiZ-ekosystem, med den enkla styrning som du har kommit att förvänta dig. Använd WiZ-appen, WiZmote eller din röst för att skapa den perfekta atmosfären var som helst i hemmet.

PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart vitt ljus
- Automatisk justering av ljusstyrkan
- Ljuseffekt i två riktningar



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Dubbla ljuszoner för fokus, videosamtal eller stämning

Dubbla ljuszoner gör skrivbordslampan WiZ Portrait multifunktionell. När den är horisontellt orienterad, använd det nedåtriktade ljuset för fokus och det uppåtriktade ljuset för stämning. När den är vertikalt orienterad, använd frontbelysningen för videosamtal och bakgrundsbelysningen för stämning. En lampa, massor med användningsområden!

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rektangel
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Nej
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 60 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Barnrum
Kontor

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 2000 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 5 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,4 kg
Total höjd: 380 mm
Total längd: 204 mm
Total bredd: 195 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: 600
Ljuskälla: 2700-6500
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 10
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072695
Nettovikt: 1,46 kg
Bruttovikt: 1,73 kg
Höjd: 41,5 cm
Längd: 21,3 cm
Bredd: 24,3 cm