



LED list för utomhusbruk 5 m

Skapa en magisk, spännande eller avkopplande atmosfär i alla dina utomhusmiljöer med den böjbara, väderbeständiga WiZ LED-listen för utomhusbruk. Förvandla din trädgård, gångväg, uppfart, veranda, terrass eller balkong med enhetliga linjer med intensiva färger eller nyanser av vitt ljus, från svalt till mysigt. LED-lister för utomhusbruk ingår i samma WiZ-ekosystem som du redan älskar för dina WiZ-lampor inomhus och utomhus. Detta innebär att de är enkla att installera och styra med hjälp av WiZ-appen, WiZmote eller din röst via ditt befintliga Wi-Fi hemma. Dessa böjbara LED-lister fungerar både enskilt och tillsammans med dina andra WiZ-lampor för utomhusbruk och gör dina utomhusmiljöer vackrare och mer inbjudande än någonsin tidigare.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- IP65 (adapter IP44)/plast




Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem

Få tillgång till alla smarta funktioner direkt genom att helt enkelt ansluta dina nya lampor till ditt befintliga Wi-Fi. Du kan styra belysningen när du inte är hemma och ställa in scheman så att den tänds och släcks automatiskt. Allt utan att behöva installera ytterligare produkter. Placera styrenheten inom Wi-Fi-räckvidd, så kan du styra alla länkade lampor även utanför Wi-Fi-räckvidden.



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Känn dig alltid trygg och säker med automatiserad utomhusbelysning

Schemalägg utomhusbelysningen så att den tänds varje dag innan du kommer hem, så att du tydligt kan se omgivningen och känna dig trygg. Ställ in dina lampor så att de släcks automatiskt på morgonen, eller när de inte behövs, och spara energi.



Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



Vattentät och väderbeständig

Den här lampan är utformad för att du ska kunna njuta utomhus. Den är både vattentät och väderbeständig, och är tillverkad av material som är UV-beständiga samt resistent mot vind och snö. Har genomgått och godkänts i rigorösa tester för att säkerställa att den klarar de flesta väderförhållanden.



Lågspänningsteknik och enkel installation

Särskilt designad för utomhusinredning! Ingen komplicerad kabeldragning eller speciell installation krävs – bara att koppla in den och slå på. Om du vill ändra lampans placering är det bara att skruva loss adaptern och flytta den.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Utomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Ja
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 7 SDCM
Färgåtergivningindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-5000 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 26 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Underhållningsrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 128 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Effektförbrukning: 24

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,52 kg
Total höjd: 76 mm
Total längd: 7 940 mm
Total bredd: 45 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: 240
Ljüs färg: 2 700-5 000 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 24
IP-kod: IP65 (adapter IP44)
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169074859
Nettovikt: 1,55 kg
Bruttovikt: 1,75 kg
Höjd: 7,6 cm
Längd: 35,6 cm
Bredd: 35,6 cm