



Lampa 60 W A60 E27 x3



WiZ LED A60-ljuskälla i färg erbjuder smart belysning i vardagen. Montera i vilken lampa som helst för att skapa önskad stämning med hjälp av 16 miljoner olika färger, samt varmvitt eller kallvitt ljus. Du kan ställa in scheman för att tända och släcka ljuskällorna enligt dina dagliga eller veckovisa rutiner. Du kan också styra ljuskällorna med hjälp av din smartphone eller din röst, alternativt via fjärråtkomst om du inte är hemma. WiZ-ljuskällorna ansluter till din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare enhet behövs.

PRODUKTFÖRDELAR

- Smart ljuskälla i full färgskala
- Upp till 806 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!




Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.

Styr vart du än befinner dig med din smartphone.

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.




Aktivera enheter med rörelse utan att använda en sensor

WiZ:s SpaceSense-teknik omvandlar dina enheter till rörelsesensorer. Aktivera SpaceSense-funktionen i WiZ-appen och tänd och släck lampor och enheter automatiskt med rörelsedetektering. Minst två WiZ-enheter krävs i ett rum för att SpaceSense-funktionen ska fungera.

Energiövervakning

WiZ-appen håller koll på dina lampors energiförbrukning. Du kan titta på din dag- eller veckorapport och planera belysningen för en smart och optimerad energiförbrukning i hemmet.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: A60
Sockel: E27
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,195 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Ljutfärgskategori: Full färgskala
Nominellt ljusflöde: 806 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 94 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 65 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169075610
EOC: 872016907561000
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
822-65 RGB 3CT6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 60 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 8,5 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 9

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 122 mm
Total längd: 122 mm
Total bredd: 60 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 25 000
Specifiserat ljusflöde: 806 lm
Specifiserad effekt: 8.5 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer:
1877825
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169075610
Nettovikt: 0,15 kg
Bruttovikt: 0,27 kg
Höjd: 15,5 cm
Längd: 8,5 cm
Bredd: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.