



Kronljus 40W C37 E14 x3



Den kronljusformade WiZ LED A60-glödlampan i färg erbjuder smart belysning i vardagen. Perfekt för alla dekorativa armaturer med medelstor E14-sockel. Skapa önskad stämning med hjälp av 16 miljoner olika färger, samt varmvitt eller kallvitt ljus. Du kan ställa in scheman för att slå på och stänga av lampor enligt dina dagliga eller veckovisa rutiner. Du kan också styra lamporna med hjälp av din smartphone eller din röst, alternativt via fjärråtkomst om du inte är hemma. WiZ-lampor ansluter till din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare enhet behövs.

PRODUKTFÖRDELAR

- Smart ljuskälla i full färgskala
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Styr dina lampor handsfree genom att använda din röst och Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts. Använd enkla röstkommandon för att tända och släcka dina lampor, öka ljusstyrkan, dimra, ändra färg och anpassa ljusscener.

Styr vart du än befinner dig med din smartphone.

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.




Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.

Energiövervakning

WiZ-appen håller koll på dina lampors energiförbrukning. Du kan titta på din dag- eller veckorapport och planera belysningen för en smart och optimerad energiförbrukning i hemmet.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använda ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: C37
Sockel: E14
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,135 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Ljutfärgskategori: Full färgskala
Nominellt ljusflöde: 470 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 40 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169075672
EOC: 872016907567200
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
922-65 RGB 3CT6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.51
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 40 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 4,9 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 116 mm
Total längd: 116 mm
Total bredd: 39 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 470 lm
Specifiserad effekt: 4.9 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer:
1877836
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169075672
Nettovikt: 0,14 kg
Bruttovikt: 0,22 kg
Höjd: 15,5 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 14 cm