




Filament klar 60 W A60 E27



WiZ A60-filamentljuskällans ultraeffektiva smarta ljuskälla är den mest energieffektiva smarta ljuskällan i WiZ-ekosystemet. Denna A-klassade smarta ljuskälla förbrukar 40% mindre energi än LED-lampor av standardtyp, LED-ljus och anslutna LED-ljuskällor. Med SpaceSense kan två eller flera ljuskällor fungera som rörelsesensorer och tänds automatiskt när du är i ett rum och släcks när du inte är det. Du kan stödja dina dagliga och veckovisa rutiner genom att schemalägga WiZ-lampor så att de bara aktiveras när och hur du behöver dem, förutse dina behov och spara energi. Visualisera och spåra energianvändning med WiZ-appen som ger dig oöverträffade insikter i och kontroll över belysningens energiförbrukning.

PRODUKTFÖRDELAR

- 2700-4000
- Upp till 903 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!




Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: A60
Sockel: E27
Typ av glas: Klar
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,055 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 51 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 50 000

LJUSEGENSKAPER

Spridningsvinkel: 300 °
Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-4000 K
Ljusfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 903 lm
Tändtid: <0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 210 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 42 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-40 TW EELA 1PF

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.48
Spänning: 220-240 V
Wattmotsvarighet: 60 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): A
Effektförbrukning: 4,3 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 127 mm
Total längd: 127 mm
Total bredd: 60 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 50 000
Specifiserat ljusflöde: 903 lm
Specifiserad effekt: 4.3 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer:
1901111
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076037
Nettovikt: 0,06 kg
Bruttovikt: 0,06 kg
Höjd: 15,5 cm
Längd: 8,5 cm
Bredd: 8,5 cm