




Vägglampa Classic

Med de här väderbeständiga nätspänningsförsörjda vägglamporna för utomhusbruk får du en klassisk rektangulär design med futuristisk prestanda. Låt hemmets framsida, baksida, balkong eller veranda täckas i ljus med hela 1 000 lumen i vackra dynamiska färger och ställbart vitt ljus. Fungerar med dina befintliga Wi-Fi- och WiZ-lampor och -armaturer.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Nätspänning
- Väderbeständig




Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem

Få tillgång till alla smarta funktioner direkt genom att helt enkelt ansluta dina nya lampor till ditt befintliga Wi-Fi. Du kan styra belysningen när du inte är hemma och ställa in scheman så att den tänds och släcks automatiskt. Allt utan att behöva installera ytterligare produkter. Placera styrenheten inom Wi-Fi-räckvidd, så kan du styra alla länkade lampor även utanför Wi-Fi-räckvidden.




Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Känn dig alltid trygg och säker med automatiserad utomhusbelysning

Schemalägg utomhusbelysningen så att den tänds varje dag innan du kommer hem, så att du tydligt kan se omgivningen och känna dig trygg. Ställ in dina lampor så att de släcks automatiskt på morgonen, eller när de inte behövs, och spara energi.




Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



Styr utomhusbelysningen som du vill

WiZ ger dig många alternativ för att styra din smarta belysning. Justera helt enkelt belysningen med din smartphone eller din röst var du än är. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Utomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-5000 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 63
lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Trädgård
Balkong

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 50 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.7
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,79 kg
Total höjd: 228 mm
Total längd: 227 mm
Total bredd: 170 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla:
1 000
Totalt ljusflöde för armatur: 600
Ljusfärg: 2 700–5 000 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
9.5
Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 9,5
IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och
stänktålig
Skyddsklass: Klass I – jordad
Utbytbar ljuskälla: Nej
Antal ljuskällor: 1

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076181
Nettovikt: 0,79 kg
Bruttovikt: 1,17 kg
Höjd: 29,6 cm
Längd: 19,7 cm
Bredd: 25,2 cm