



Spot 50 W PAR16 GU10



Rikta strålkastarljuset mot din komfort och ditt välbefinnande! Dessa smarta spots har den välkända GU10-standardformen och dessutom linser i riktigt glas för en extra touch av elegans. De ger dig något som är allt annat än standard: reglerbart vitt ljus för alla dina behov och humör. Schemalägg kallt vitt ljus när du behöver få något gjort, eller mysigt varmvitt ljus när du bara vill koppla av. Få det ljus du behöver för ett riktigt gott och bekvämt liv hemma. Och allt kan styras med rösten, WiZ-fjärrkontrollen eller WiZ-appen, oavsett om du är hemma eller inte. WiZ GU10-spots ansluts till ditt befintliga Wi-Fi. Du behöver ingen extra maskinvara, nya nätverksinställningar eller installationer.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 345 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Ljus som passar i alla standardarmaturer

Kompakt form som passar perfekt på alla platser och i infällda armaturer.



Styr de smarta lamporna var du än är

Du behöver inte oroa dig om lamporna är tända när ingen är hemma. Stäng av dem var du än är med din smartphone.



Skapa den perfekta atmosfären för just dina aktiviteter

Våra klassiska GU10-glaslampor är inget mindre än reglerbara vita LED-lampor för alla sorters behov och stämningslägen. Schemalägg kallt ljus när du behöver fokusera, eller mysigt ljus när du vill koppla av. Eller välj enkelt från förinställda lägen som exempelvis Fokus och Koppla av.



Skapa en jämn ljusfördelning i hela rummet

Ge rummet en behaglig ljusbalans med den här taklampan. Designen är utformad för att fördela ljuset jämnt och ge ett mjukt, klart ljus i hela rummet.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: PAR16
Sockel: GU10
Typ av glas: Klar
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,05 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Spridningsvinkel: 36 °
Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 345 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 73 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 40 mA

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169076747
EOC: 872016907674700
Produkttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 927-65 TW 1PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.48
Spänning: AC 220-240 V
Wattmotsvarighet: 50 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 4,7 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 55 mm
Total längd: 55 mm
Total bredd: 50 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserat ljusflöde: 345 lm
Nominell toppintensitet: 550 cd
Specifiserad effekt: 4.7 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1877834
Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076747
Nettovikt: 0,05 kg
Bruttovikt: 0,09 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 7 cm