

Smart Dial-brytare



Vad behöver du för att installera WiZ Smart Dial-brytaren? Inget! Montera den kompakta basenheten på en praktisk plats och sätt upp ljusströmbrytaren, som passar med dina befintliga strömbrytare. Det är enkelt att ta av den magnetiska plattan för bärbar, trådlös ljusstyrning var du än behöver den. Använd ratten för att snabbt släcka/tända ljuset och för jämn dimring, eller tryck på panelen för att växla mellan olika belysningseffekter. Den smarta ljusströmbrytaren har enkel strömförsörjning i form av ett litiumbatteri som laddas via USB. Den diskreta LED-ringindikatorn visar när lamporna används och när batteriet behöver laddas. Låt WiZ fylla ditt liv med ljus – direkt ur lådan!

PRODUKTFÖRDELAR

- Jämn dimring
- Trådlös – ingen installation behövs
- Laddningsbar




Trådlös styrning av dina WiZ-lampor

Styr dina WiZ-lampor snabbt och enkelt. Slå på och stäng av lamporna och justera ljusstyrkan med bara ett tryck. Ansluts direkt till dina WiZ-lampor och fungerar även när Wi-Fi-nätverket är nere.




Styrning med lång räckvidd på 15 m

Styr lampor och enheter inom en räckvidd på 15 meter i en normal inomhusmiljö med skiljeväggar och andra väggar.




Styr enkelt en eller flera lampor i ett rum

Detta bärbara styrningstillbehör kan länkas till ett rum och tända alla lampor i det – oavsett om det finns en eller femtio. Vill du styra ett annat rum i stället? Ändra bara tillbehörets länkade rum i appen.



Rätt stämning med bara ett tryck

Använd ratten för att snabbt släcka/tända ljuset och för jämn dimring, eller tryck på panelen för att växla mellan olika belysningseffekter.



Uppladdningsbar USB dial switch med löstagbar magnetisk platta

Montera den kompakta basenheten på en praktisk plats och sätt upp strömbrytaren som passar med dina befintliga strömbrytare. Ta enkelt av den magnetiska plattan för bärbar, trådlös ljusstyrning var du än behöver den.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Nominell livslängd: 50 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Batterier medföljer: Ja
Räckvidd: 15 m

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 5 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,1 kg
Total höjd: 24,9 mm
Total längd: 86 mm
Total bredd: 86 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterityp: 402030
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077027
Nettovikt: 0,1 kg
Bruttovikt: 0,14 kg
Höjd: 13,7 cm
Längd: 6,1 cm
Bredd: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.