




Kontaktsensor

Gör ditt hemliv mer bekvämt med WiZ-kontaktsensorn. Kontrollera om dina dörrar, fönster eller skåp är öppna eller stängda, även när du inte är hemma. Aktivera dina WiZ-lampor så att de tänds när dörrar eller fönster öppnas, och släcks automatiskt när de sedan stängs. Och du behöver aldrig oroa dig: WiZ-appen skickar automatiskt ett meddelande till dig så fort dina dörrar eller fönster öppnas eller stängs. Montera WiZ-kontaktsensorn var du vill, tack vare den självhäftande baksidan. En påminnelse om svagt batteri i WiZ-appen och en LED-indikator på själva kontaktsensorn varnar dig när batteriet behöver bytas ut.


PRODUKTFÖRDELAR

- Batteridrivnen
- Trådlös installation
- Fungerar med alla Connected by WiZ-produkter



Kontrollera statusen för dina dörrar eller fönster

Nu behöver du inte längre oroa dig för om du kom ihåg att stänga fönstren och dörrarna när du lämnade hemmet. Koppla av i vetskapen om att du när som helst kan kontrollera statusen för alla dina sensorer via WiZ-appen.



Aviseringar i realtid och ljuslarm

Om någon av dina kontaktsensorer utlöses får du en avisering i realtid på din smartphone. För ännu mer sinnesro kan du länka dem till dina WiZ-lampor och skapa ljuslarm som blinkar för att varna för potentiella inkräktare.



Tänder och släcker dina lampor automatiskt

Integrera kontaktsensorer i ditt befintliga WiZ-hem och njut av fördelarna med hemautomatisering. Montera till exempel en kontaktsensor på en dörr och programmera dina lampor så att de automatiskt tänds eller släcks när du öppnar eller stänger dörren.



Montera på valfritt fönster eller dörr

Montera WiZ-kontaktsensorn var du vill med hjälp av den självhäftande tejen som medföljer. Avståndet mellan sensorns båda delar kan vara vad som helst upp till 20 mm.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus

DESIGN OCH FINISH

Färg: White

Material: Plast

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Batterier medföljer: Ja

Detekteringsyta: 0 - 0.02 m

Räckvidd: 15 m

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 3 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,0351 kg

Total höjd: 22,5 mm

Total längd: 76,5 mm

Total bredd: 22,5 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterityp: CR123A

IP-kod: IP20 | Fingerskyddad

Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:

Yes

WiFi: Wireless G

Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date

Max. antal tillbehör: 9999

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077041

Nettovikt: 0,02 kg

Bruttovikt: 0,07 kg

Höjd: 16,1 cm

Längd: 4,6 cm

Bredd: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.