




LED-list 20 m

Våra 20 m RGBIC-lightstrips är särskilt designade för att passa och försköna stora utrymmen med över 16 miljoner solida färger. Glöm bort enfärgat och njut av individuellt kontrollerbara fullfärgssegment för bländande effekter som regnbågar, färgövergångar och gnistrande ljus. Fäst den flexibla remsan var du vill och använd den intuitiva WiZ-appen för att styra dina lampor via ditt Wi-Fi. Statiska och dynamiska ljuslägen, smart dimning och ljusschemaläggning ger dig kontroll över hela systemet – även när du är borta. Fungerar med Google Home, Amazon Alexa och Apple HomeKit för den bästa användarvänligheten.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- IP20/plast




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.




Styr de smarta lamporna var du än är

Du behöver inte oroa dig om lamporna är tända när ingen är hemma. Stäng av dem var du än är med din smartphone.



Synkronisera belysning med musik

Njut av härliga rytmer tack vare musiksynchroniseringsfunktionen. Synkronisera enkelt dina lampor och dina favoritlåtar. Kom bara ihåg att placera din mobila enhet nära högtalaren för en perfekt harmoni mellan ljud och ljus.



Flexibel lightstrip som är enkel att installera

Remsan kan fästas på vilken yta som helst – fönster, tegelpannor, under skåp och till och med längs böjda kanter. Pryd dina möbler med vackra färgdetaljer.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Ja
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: NA
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Underhållningsrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 180 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.9
Spänning: 220-240 V
Effektförbrukning: 30,6

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,465 kg
Total höjd: 2,1 mm
Total längd: 20 000 mm
Total bredd: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: RGB
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 36
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077164
Nettovikt: 0,65 kg
Bruttovikt: 0,85 kg
Höjd: 18,7 cm
Längd: 8,2 cm
Bredd: 18,9 cm