




Flex Strip 10m

Skapa fascinerande former med Smart Flex Strips böjbara design, som ger extra känsla till alla rum. Med sina livfulla färger och effekter kan du enkelt skapa den perfekta stämningen för alla tillfällen! Oavsett om du använder WiZ-appen, röstkommandon eller fjärrstyrning har det aldrig varit enklare att anpassa din ljusupplevelse. Förvandla ditt bostadsutrymme snabbt och enkelt. Skulptera fram ljuset på sätt du aldrig trodde var möjligt med Smart Flex Strip.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- IP20/silikon



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.




Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använda ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Synkronisera belysning med musik

Njut av härliga rytmer tack vare musiksynchroniseringsfunktion. Synkronisera enkelt dina lampor och dina favoritlåtar. Kom bara ihåg att placera din mobila enhet nära högtalaren för en perfekt harmoni mellan ljud och ljus.



Gradientfärger i en enda ljuslist

Skapa stämningen med flexibla ljuslister med gradienteffekter. Dynamiska ljuslägen gör att du kan skapa rätt stämning för alla rum.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Ja
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: NA
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Underhållningsrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 210 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.9
Spänning: 220-240 V
Effektförbrukning: 39,5

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,27 kg
Total höjd: 13 mm
Total längd: 10 000 mm
Total bredd: 6 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: RGB
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 45
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077287
Nettovikt: 1,27 kg
Bruttovikt: 1,58 kg
Höjd: 9,3 cm
Längd: 23,7 cm
Bredd: 23,7 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.