




HDMI Sync Box med tv-bakgrundsbelysning för 75–85-tums tv

Höj underhållningen genom att projicera tv-skärmens färger i realtid. RGBIC-listen matchar klara färger med ljusets hastighet för filmer, gaming eller musik. Enkel installation och exakt färgmatchning via HDMI. Synkronisera med valfri HDMI 2.0-enhet som en streaming-sticka eller spelkonsol. Anslut så många färgkapabla WiZ-lampor du vill via Wi-Fi för effekter i hela rummet.

PRODUKTFÖRDELAR

- Kräver en extern HDMI-ingång; inte kompatibel med Smart TV-appar
- Stödjer 4K vid 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Trekantig RGBIC-list som passar 75~85-tums tv



Lätt att installera och ställa in

Fäst bakgrundsbelysningsremsan, anslut HDMI-kablarna och anslut Sync Box till din Wi-Fi. Ingen kamera eller sladdar som hänger över din tv-skärm, och aldrig något behov av komplicerad kalibrering.




Färgsynkronisering i realtid

Sync Box läser av videosignalen direkt från HDMI-insignalen, analyserar omedelbart hela tv-skärmen och genererar extremt exakta matchande färger.




Fungerar med alla HDMI 2.0-enheter

Anslut helt enkelt Sync Box till en HDMI-medieenhet, t.ex. en streaming-sticka, digitalbox eller spelkonsol. Stödjer 4K vid 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Synkronisera med all din WiZ-belysning

Länka din Sync Box till all färganpassningsbar Wi-Fi- eller Bluetooth WiZ-belysning. Skapa ett komplett belysningsarrangemang som matchar din tv för en ljusupplevelse i hela rummet, oavsett om du använder ljuskällor, LED-strips eller lampor.



Lys upp din musik

Sync Box detekterar ljud genom sin inbyggda mikrofon så att ljuset kan pulsera i takt med musiken, även när tv:n är avstängd. Ställ in dynamiska färger och effekter som skapar en perfekt stämning för din musik.



Anpassningsbara synkroniseringslägen via WiZ-appen

Justera enkelt synkroniseringseffekter med WiZ-appen. Välj mellan förinställda lägen som Cinematic eller Relaxation, eller anpassa ljusstyrka och färg efter ditt humör, både under en spännande biokväll eller avkoppling med din favoritserie på skärmen.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 15 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Nej
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: N.A.
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 7 lm/W

LJUSSLINGA/LIGHTSTRIP

Kan förlängas: Nej

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Underhållningsrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 110 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.8
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,441 kg
Total höjd: 3,5 mm
Total längd: 3 400 mm
Total bredd: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: 2 700–6 500 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 21
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078628
Nettovikt: 0,44 kg
Bruttovikt: 0,65 kg
Höjd: 17,8 cm
Längd: 9,7 cm
Bredd: 17,8 cm