



Ljuskälla 100W A60 E27



Förnya inredningen med en smart WiZ-ljuskälla! Enkelt att justera ljusstyrkan och växla mellan kallt och varmvitt ljus. Du kan dessutom styra den med WiZ-appen eller din röst, så du behöver ingen extra hårdvara

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 1521 vid 2700K lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WIZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr de smarta lamporna var du än är

Du behöver inte oroa dig om lamporna är tända när ingen är hemma. Stäng av dem var du än är med din smartphone.



Standardstorlek, extra ljusstyrka

Med sin A60-form och E27-bas som standardpassar denna ljuskälla i de flesta lampsocklar i de flestahem, och den är kraftfull nog att lysa upphemmet med klart ljus på 1 521 lm.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: A60
Sockel: E27
Teknik: Smart WiFi
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Ja

STORLEK

Höjd: 12,2 cm
Vikt: 0,062 kg
Bredd: 6 cm

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningindex: 80
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
Tändtid: <0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 121,68 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 70 mA

FÖRPACKNINGSPÅSE

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Produkttitel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27
827-65 TW 1PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: AC 220-240 V
Wattstyrka: 12,5 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 13

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Längd: 12,2 cm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000
Specifiserad effekt: 12.5 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer:
2224721
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:
Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of
60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078901
Nettovikt: 0,06 kg
Bruttovikt: 0,11 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 7 cm