

# PHILIPS

Filament Klar 40W  
A60 E27

Smart LED

Smart ljuskälla i full färgskala

Upp till 470 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst



8720169165779



## Enkel styrning med app eller röst

Med dessa smarta LED-filamentljuskällor i full färgskala är "standard" inte så mycket standard längre. Philips ljuskällor ger en dekorativ stil även när de är släckta – men de är helt förtrollande när du tänder dem. Miljontals färger och nyanser av vitt från mysigt till svalt, allt i den välbekanta glödlampsformen som du känner till och gillar. Trivs med traditionella filamentljuskällor i klassisk vintagestil och få samtidigt de energibesparande fördelarna med LED. Och eftersom de har WiZ-ansluten teknik ombord kan du enkelt styra dem med ditt Wi-Fi och WiZ-appen, fjärrkontrollen eller din röst.

### Enkel installation

- Enkel plug and play

### Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone.
- Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

### Smarta funktioner

- Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman
- Förinställda välbefinnandefunktioner

8720169165779

**Ljuslägen**

- Miljontals färger och dynamiska ljuslägen
- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

# Funktioner

## Enkel plug and play



WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

## Styr varifrån du vill

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

## Röststyrning

Styr dina lampor handsfree genom att använda din röst och Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts. Använd enkla röstkommandon för att tända och släcka dina lampor, öka ljusstyrkan, dimra, ändra färg och anpassa ljusscener.

## Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och stängs av när den inte behövs.

## Förinställda välbefinnandefunktioner

Använd de förinställda välbefinnandefunktionerna i WiZ-appen för att dra nytta av det belysningsmönster som passar bäst för din dygnsrytm under dagen. WiZ ger dig starkt dagsljus när du behöver få energi och fokus, och övergår sedan sömlöst till ett mjukt och varmt vitt ljus som hjälper dig slappna av och sova bättre.

## Miljontals färger och dynamiska ljuslägen

Välj från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa en inbjudande atmosfär i ditt hem. De subtila skillnaderna i våra dynamiska ljuseffekter påverkar din omgivning positivt

## Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen



Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

## Storlek

- Vikt: 0,045 kg

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

### Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex:  $\geq 80$
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid:  $< 0.5$  s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 74

### Övrigt

- EyeComfort: Ja

### Övriga egenskaper

- Ström: 47 mA

### Förpackningsinformation

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Produkttitel: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

### Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effekt: 6,3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 108 mm
- Total längd: 108 mm
- Total bredd: 60 mm

### Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000
- Specifierat ljusflöde: 470 lm
- Specifierad effekt: 6.3 W

### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901105
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169165779
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,09 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-04  
Version: 0.417

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)