

PHILIPS

Downlight

Funktionell

Meson downlight med tvinnad optik

Mindre bländning

Ökad komfort

Vit



8720169174047



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Lys upp ditt utrymme med Philips EyeComfort LED-downlight som ger en bekväm ljuskälla och är skonsam för dina ögon.

Enkel att uppleva

- Perfekt för rum med lågt i tak - en subtil armatur som knappt märks.

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Mindre bländning. Ökad komfort.

Funktioner

Lämplig för låga innertak Slimmad design

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

EyeComfort med tvinnad optik

Teknik med tvinnad optik förbättrar den övergripande belysningsupplevelsen i din vardag. Mikrolinstekniken är präglad med 3D-mönster för att ge ett mjukt ljus och en jämn fördelning av ljuset, vilket minskar

bländningen avsevärt. Belysningen ger inte bara ett mjukt och enhetligt ljus som är behagligt för ögon, utan omfördelar även ljuset på ett smart sätt för mindre bländande belysning i det upplysta området.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 7 500
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 100
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 72

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 114 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,125 kg
- Infällningsdjup: 117 mm
- Total höjd: 35 mm
- Total längd: 165 mm
- Total bredd: 165 mm
- Infälld takutskärning: 15.0 cm x 15.0 cm

Service

- Garanti: 1 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 165 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1200
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Vitt ljus
- Nätström: 220–240 V
- Dimbar armatur: Nej
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 16.5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174047
- Nettovikt: 0,13 kg
- Bruttovikt: 0,16 kg
- Höjd: 16,6 cm
- Längd: 4,2 cm
- Bredd: 17,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.337

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com