

PHILIPS


Filamentljuskälla
bärnstensgul 40 W A60
E27

LED

1 800 K

470 lm

15 000 tim.



8720169191273



Gjord för att synas

Den nya Deco-serien förändrar ditt hem med en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och en smidig, minimalistisk ljusupplevelse.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Sparar upp till 90 % energi

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED i vintage-stil

Funktioner

Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta rör ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

Vintage (2 000 K och 2 200 K)

Föreställ dig vintage-looken hos traditionell belysning i kombination med LED:s fördelar. Med Philips Vintage LED-filamentglödlampor kan du få både den klassiska känslan du älskar och energieffektiviteten du behöver. De ger dig den traditionella färgen och den bärnstensfärgade glöden från gammaldags glödljusbelysning. Den klara bärnstensfärgade glaslampan, basen i mässingsfinish och retrostilen på LED-filamentet ger den dekorativa belysningen i ditt hem en vintage-känsla, medan det intrikata, virvlande filamentet skapar en mysig och varm atmosfär.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 67

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169191273
- EOC: 872016919127300
- Produkttitel: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 230 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Effekt: 7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 104 mm
- Total längd: 104 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169191273
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.419

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com