

PHILIPS

LED-lysrör EM T8

LED

900 mm

2700 K

G13



8720169194113



Hållbar LED- arbetsbelysning med utmärkt ljuskvalitet

Att uppgradera till Philips LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta dina gamla lysrör med modern och effektiv LED-teknik. Det här Philips LED-lysröret är perfekt för platser som behöver mycket ljus.

Välj en hållbar lösning

- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara över 50 % energi genom att byta ut dina befintliga lysrör (förbjudna enligt EU sedan 2023).

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla lysrör

- Den perfekta ersättningen för linjära lysrör och kan sättas rakt in i befintliga lampor. Enkel plug and play-lösning som inte kräver nya dragning av nya kablar.

Funktioner

Sparar över 50 % energi jämfört med lysrör

Lång livslängd på 15 000 timmar
Snabbt och enkelt att installera

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: T8
- Sockel: G13
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 90,9 cm
- Bredd: 2,8 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 240 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 1200 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 100 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169194113
- EOC: 872016919411300
- Produkttitel: LED T8 900mm 12W G13 WW 1CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 12 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 90,9 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1419054
- Kompatibilitet med drivdon: EM

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169194113
- Nettovikt: 0,14 kg
- Bruttovikt: 0,18 kg
- Höjd: 97,5 cm
- Längd: 3,1 cm
- Bredd: 3,1 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-06
Version: 0.428

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com