

PHILIPS

LED-lysrör EM T8

UltraEfficient

1 200 mm

6 500 K

G13 ROT



8720169204980



Hållbar LED- arbetsbelysning med utmärkt ljuskvalitet

Att uppgradera till Philips LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta dina gamla lysrör med modern och effektiv LED-teknik. Det här Philips LED-lysröret är perfekt för platser som behöver mycket ljus.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara över 70 % energi genom att byta ut dina befintliga lysrör (förbjudna enligt EU sedan 2023).

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla lysrör

- Utformade för att fungera med elektromagnetiska drivdon.

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Sparar över 70 % energi jämfört med lysrör

Lång livslängd på 50 000 timmar

Kompatibla med elektromagnetiska driftdon

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: T8
- Sockel: G13 ROT
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 200 000
- Nominell livslängd: 50 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 160 °
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 6500 K
- Nominellt ljusflöde: 2500 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 865 | CCT of 6500K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 185 lm/W

Övrigt

- Godkännandemärkningar: Uppfyller RoHS, CE-märkning, KEMA Keur-certifikat, ENEC-certifikat
- LED-innovationer: UltraEfficient

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169204980
- EOC: 872016920498000
- Produkttitel: LED T8 1200mm 13.5W G13 CDL EELB 1CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Spänning: 220-240 V
- Effektförbrukning: 13,5
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 14

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 1 213 mm
- Total längd: 1 213 mm
- Total bredd: 28 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Kompatibilitet med drivdon: EM

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169204980
- Höjd: 127,7 cm
- Nettovikt: 0,22 kg
- Längd: 3,1 cm
- Bruttovikt: 0,27 kg
- Bredd: 3,1 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.463

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com