

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x3

Smart LED

Smart ljuskälla i full färgskala

Upp till 345 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst



8720169210356



Smart belysning i vardagen

Få indirekt, justerbart och smart varmvitt eller kallvitt ljus i dina infällda standardarmaturer eller spotlights med Philips smarta GU10 LED-ljuskälla. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

- Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone
- Styr med hjälp av bara rösten

Smarta funktioner

- Förinställda välbefinnandefunktioner
- Automatisera din belysning med hjälp av scheman

Ljuslägen

- Miljontals färger och dynamiska ljuslägen
- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill



Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Styr med hjälp av bara rösten




Styr belysningen med rösten – aktivera integrering med Google eller Alexa, eller lägg till bland dina Siri-genvägar.

Förinställda välbefinnandefunktioner

Använd de förinställda välbefinnandefunktionerna i WiZ-appen för att dra nytta av det belysningsmönster som passar bäst för din dygnsrytm under dagen. WiZ ger dig starkt dagsljus när du behöver få energi och fokus, och övergår sedan sömlöst till ett mjukt och varmt vitt ljus som hjälper dig slappna av och sova bättre.

Automatisera din belysning med hjälp av scheman



Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

Miljontals färger och dynamiska ljuslägen



Välj från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa en inbjudande atmosfär i ditt hem. De subtila skillnaderna i våra dynamiska ljuseffekter påverkar din omgivning positivt

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen



Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: PAR16
- Sockel: GU10
- Teknik: Smart WiFi
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Trådlös dimring

Storlek

- Höjd: 5,8 cm
- Vikt: 0,15 kg
- Bredd: 5 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljuskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA
- Effektivitet: 73 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Produkttitel: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 4,7 W
- Wattmotsvarighet: 50 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,8 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 36 °
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 345 lm
- Nominell toppintensitet: 550 cd
- Specifierad effekt: 4.7 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone



Publiceringsdatum:
2024-11-13
Version: 0.316

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com