

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x3

Smart LED

Inställbar vit smart ljuskälla

Upp till 345 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst



8720169210370



Smart belysning i vardagen

Få indirekt, justerbart och smart varmvitt eller kallvitt ljus i dina infällda standardarmaturer eller spotlights med Philips smarta GU10 LED-ljuskälla. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

- Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone
- Styr med hjälp av bara rösten

Smarta funktioner

- Smart ljusreglering via app, röst eller dimmer
- Förinställda välbefinnandefunktioner
- Automatisera din belysning med hjälp av scheman

Ljuslägen

- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill



Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Styr med hjälp av bara rösten



Styr belysningen med rösten – aktivera integrering med Google eller Alexa, eller lägg till bland dina Siri-genvägar.

Smart dimningsfunktion

Dra ner ljusstyrkan till önskad nivå med hjälp av din smartphone, WiZmote eller din röst. Du behöver inte installera en dyr dimmer.

Förinställda välbefinnandefunktioner

Använd de förinställda välbefinnandefunktionerna i WiZ-appen för att dra nytta av det belysningsmönster som passar bäst för din dygnsrytm under dagen. WiZ ger dig starkt dagsljus när du behöver få energi och fokus, och övergår sedan sömlöst till ett mjukt och varmt vitt ljus som hjälper dig slappna av och sova bättre.

Automatisera din belysning med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen



Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: PAR16
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad

Storlek

- Vikt: 0,15 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: ≥90
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 73 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Produkttitel: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Effektförbrukning: 4,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 58 mm
- Total längd: 58 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000
- Specifierat ljusflöde: 345 lm
- Nominell toppintensitet: 550 cd
- Specifierad effekt: 4.7 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: Wireless G
- Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.338

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com