

# PHILIPS

Filament 60 W E27

Smart LED

2700-4000

Upp till 903 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst

8720169241435



## Smart belysning i vardagen

Philips A60 ultraeffektiva smarta ljuskälla är vår mest energieffektiva smarta ljuskälla. Denna A-klassade smarta ljuskälla förbrukar 40% mindre energi än LED-lampor av standardtyp, LED-ljus och anslutna LED-ljuskällor. Praktisk trådlös dimning och enkelt Wi-Fi-baserat smartsystem gör det enkelt att styra lamporna utan att någon dyr dimmer behöver installeras. Om du är intresserad av att gå över till smart belysning är det här ett bra ställe att börja på – energieffektivitet i bästa klass direkt ur förpackningen, med ytterligare smarta funktioner som du kan använda när du vill

### Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Smart styrning

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

### Ljuslägen

- Dekorativt ljus

# Funktioner

## Connected by WiZ


Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

## Smart styrning



Styr dina lampor med WiZ-appen, tillbehör eller röstkommandon till din smarta hemassistent; kompatibel med Alexa och Google Home.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Dekorativt ljus



Synliga glödtrådar ger varmt sken med fokus och stämningsfull vintagestil i inredningen, både när den är tänd och släckt.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

## Storlek

- Vikt: 0,055 kg

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 51 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

### Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700–4000 K
- Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 903 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 210

### Övrigt

- EyeComfort: Ja

### Övriga egenskaper

- Ström: 42 mA

### Förpackningsinformation

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

### Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.48
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A
- Effekt: 4,3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 12,7 mm
- Total längd: 12,7 mm
- Total bredd: 6 mm

### Märkvärden

- Specifierad livslängd: 50 000
- Specifierat ljusflöde: 903 lm
- Specifierad effekt: 4.3 W

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901110
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169241435
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 15,5 cm
- Längd: 8,5 cm
- Bredd: 8,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-08  
Version: 0.359

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)