

PHILIPS

Ljuskälla 100 W A60
E27

LED

2700 K

1 521 lm

15 000 tim.



8720169253216



Det allra senaste inom LED-ljuskällor för hemmet

Sofistikerad LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning.
- Innehåller inget kvicksilver

Funktioner

Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard

LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Ingen UV eller IR

Ljusstrålen är helt fri från infrarött ljus vilket innebär att ingen värme avges och ultraviolett ljus vilket innebär att tyg och föremål som utsätts för ljuset inte bleks av det.

Innehåller inget kvicksilver



Produkter utan kvicksilver sorteras som ofarligt avfall. Med den här egenskapen blir användningen mer hållbar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 180
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 1521 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 117

Övrigt

- EyeComfort: Nej

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Produkttitel: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.54
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 100
- Effekt: 13
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 13

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 120 mm
- Total längd: 120 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169253216
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 14,9 cm
- Längd: 6,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.352

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com