

PHILIPS

Bustan vägglampa
3,8 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Antracit

Vattentålig



8720169257252



Njut av en vacker trädgård med belysning på ett hållbart sätt

Philips Bustan ultraeffektiva utomhuslampor använder banbrytande ny teknik för att minska koldioxidutsläppen, materialavfallet och energiförbrukningen. Med en fantastisk livslängd på 50 000 timmar räcker de här lamporna mer än två gånger längre än motsvarande Philips LED-utomhuslampor – och förbrukar 50% mindre energi. Precis det som behövs för en mer hållbar planet.

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 50 000 timmar
- Ultra Efficient
- Upp till 80 % energibesparing

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Särskilda egenskaper

- Kraftfullt ljus

8720169257252

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K


Funktioner

Lång livslängd – upp till 50 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 50 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

Ultra Efficient



Förbrukar minst 50 % mindre energi jämfört med motsvarande LED-lampor av standardtyp från Philips.

Upp till 80 % energibesparing



LED-ljuskällor sparar upp till 80 % energi jämfört med traditionell belysning med samma ljusflöde. När du köper en LED-lampa från Philips börjar du spara pengar direkt. För varje ljuskälla du ersätter med en LED-lampa kommer du att se omedelbara resultat i form av en lägre elräkning.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

IP44 – vädertålig




Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Kraftfullt ljus

Den här Philips-utomhusarmaturen ger ett kraftfullt ljus som lyser upp din trädgård eller altan.

Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 50 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Fler egenskaper: Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 4,3

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,52 kg
- Total höjd: 90 mm
- Total längd: 220 mm
- Total bredd: 80 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 800
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: B
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169257252
- Nettovikt: 0,52 kg
- Bruttovikt: 0,56 kg
- Höjd: 22,5 cm
- Längd: 8,5 cm
- Bredd: 9,9 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.314

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com