

PHILIPS

Amigo takfläktslampa
60+25 W

Taklampor med fläkt

3 000/4 400/6 500 K

Vit

Dimbar; Fjärrkontroll



8720169260627



Ställ in önskad atmosfär med enkelhet

Kombinera anpassningsbart ljus med en behaglig bris med Philips takfläkt med LED-belysning, där en fjärrkontroll ingår.

Enkel att uppleva

- Använd året om
- Njut av en behaglig bris

Funktioner

Använd året om

Med driftlägen för både sommar och vinter får du de bästa inställningarna för att cirkulera luften i dina rum året om.

Njut av en behaglig bris

Tack vare Natural Breeze-funktionen med dynamiska fläkthastighetsinställningar kan du njuta av en härlig bris i alla rum i ditt hem.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700–4000–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 108

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Fjärrkontroll

Övriga egenskaper

- Ström: 380 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 2,1 kg
- Total höjd: 142 mm
- Total längd: 577 mm
- Total bredd: 577 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 577 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 6500
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169260627
- Nettovikt: 2,1 kg
- Bruttovikt: 3,4 kg
- Höjd: 62 cm
- Längd: 17 cm
- Bredd: 61,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.250

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com