

# PHILIPS

Vapora piedestal-/  
gånglampa 1,5 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Svart

Sensor;Solceller;Vattentålig



8720169265721



## Njut av en vacker trädgård med belysning på ett hållbart sätt

Piedestallampan Philips Vapora är en tillförlitlig solcellslampa som håller länge, minskar energiförbrukningen och stöder hållbarhet.

### Enkel installation

- Inget kablage krävs

### Hållbara belysningslösningar

- Solenergi

### Avancerad LED-teknologi

- LED-lampa av hög kvalitet

### Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

### Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K


# Funktioner

## Inget kablage krävs



Den här lampan drivs helt av solljuset. I och med att inga kablar krävs är det enkelt att placera ut och flytta runt de här lamporna i trädgården.

## Solenergi



Philips solcellslampor är designade för att få ut mesta möjliga av den energi de får från solen så att du får belysning som räcker längre. Eftersom det inte ger dig någon extra elförbrukning hjälper det dig att spara pengar samtidigt som du gör en insats för miljön.

## LED-lampa av hög kvalitet



De här LED-lamporna använder en unik teknik utvecklad av Philips. De tänds omedelbart och ger direkt optimalt ljusflöde som framhäver de livfulla färgerna i trädgården.

## Material av hög kvalitet




Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar.

## IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

## Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Ja
- Mittpunkt: Nej

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Pedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Skymning till gryning, Solceller, Vattentålig

## Strömförbrukning

- Effekt: 1,5

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,305 kg
- Total höjd: 540 mm
- Total längd: 130 mm
- Total bredd: 130 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 200
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: 3.3 V
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Nej

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169265721
- Nettovikt: 0,31 kg
- Bruttovikt: 0,47 kg
- Höjd: 28,4 cm
- Längd: 13,7 cm
- Bredd: 16,4 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)