

PHILIPS

Mirth vägglampor 25 W
E27 ljuskälla medföljer
inte

Lampor för utomhusbruk

Ljuskälla medföljer inte

Svart

Vattentålig



8720169266490



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den här utomhuslampan är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna och skapar den stämning du alltid har velat ha.

Lättanvänd

- Glödlampa medföljer ej

Inför design i trädgården

- Ett bra val för väggbelysning utomhus

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Glödlampa medföljer ej

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

Ett bra val för väggbelysning utomhus

Gör mesta möjliga av din utomhusmiljö med den här vägglampan som passar perfekt att montera vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

Material av hög kvalitet



Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,99 kg
- Total höjd: 240 mm
- Total längd: 140 mm
- Total bredd: 100 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 220–240 V
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ej tillämpligt
- Sockel: E27
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 25
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266490
- Nettovikt: 0,99 kg
- Bruttovikt: 1,1 kg
- Höjd: 25 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 14,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.348

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com