

PHILIPS

Radii piedestal-/
gånglampa 1,3 W

Lampor för utomhusbruk

3 000 K

Svart

Länkbar; Sensor; Solceller; Vatten
tålig



8720169267213



Våra mest energieffektiva LED- lampor hittills.

Philips har utvecklat en otroligt effektiv solcellsdriven LED-utomhusbelysning med ny teknik för att minska koldioxidutsläpp, minska materialavfall och sänka energianvändningen. Genom en överlägsen livslängd på 50 000 timmar håller den fem gånger längre än motsvarande produkter till Philips LED. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet.

Enkel installation

- Inget kablage krävs

Hållbara belysningslösningar

- Ultra Efficient Solar

Inför design i trädgården

- Välj piedestalbelysning för utomhusbruk

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

8720169267213

Ljus av hög kvalitet

- Klart vitt ljus, 3 000 K


Funktioner

Inget kablage krävs



Den här lampan drivs helt av solljuset. I och med att inga kablar krävs är det enkelt att placera ut och flytta runt de här lamporna i trädgården.

Ultra Efficient Solar



Med Philips Ultra Efficient Solar-system ger de här armaturena ljus i upp till 40 timmar på ett fulladdat batteri. Njut av klart ljus hela kvällen, även om dagen har varit mulen.

Välj piedestalbelysning för utomhusbruk

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här piedestallampan, perfekt för belysning av trädgården, kanten av terrassen eller för att markera uppfarter och stigar.

5 års garanti på LED-system




Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Klart vitt ljus, 3 000 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett klart vitt ljus vid 3 000 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 50 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Pedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Fler egenskaper: Länkbar, Sensor, Solceller, Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 1,3

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,912 kg
- Total höjd: 600 mm
- Total längd: 175 mm
- Total bredd: 175 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 250
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Vitt ljus
- Nätström: 4 V
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Ja

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169267213
- Nettovikt: 0,91 kg
- Bruttovikt: 1,41 kg
- Höjd: 63 cm
- Längd: 20 cm
- Bredd: 20 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.264

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com