

PHILIPS

Förlängningssladd
10 m

Lampor för utomhusbruk

GardenLink

Svart

Lågspänning; Vattentålig



8720169269354



Sätt bara i kontakten, anslut och njut av trädgårdsbelysningen

Philips GardenLink lågspänningsfamilj erbjuder en rad utomhusarmaturer som du enkelt och säkert kan installera själv. Du kan ansluta flera lampor till en enda strömkälla och ansluta den till ett standarduttag och sedan enkelt lägga till ytterligare lampor eller flytta dem när du vill. Kabeldragningen är enkel och tack vare lågspänningen finns ingen risk för skada för dig, dina barn eller dina husdjur.

Lättanvänd

- Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör
- Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Säker användning

- Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Funktioner

Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör

Alla GardenLink-armaturer har samma vrid-och-lås-system för enkel installation och anslutning. Flytta enkelt runt dina armaturer och tillbehör när du vill ändra din utomhusbelysning, för att kunna lysa upp vartenda hörn av trädgården.

Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Superenkel installation och anslutning med vrid-och-lås-anslutningarna. Det är bara att koppla in lamporna och lysa upp!

Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

Lågspänningslampor (24 V) är säkra att installera själv utan risk för elstötar – ingen elektriker behövs.

Material av hög kvalitet

Den här GardenLink-förlängningssladden från Philips är tillverkad av högkvalitativa material, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: PVC

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Tillbehör
- Fler egenskaper: Låg spänning, Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,4 kg
- Total höjd: 20 mm
- Total längd: 10 000 mm
- Total bredd: 20 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP67 | Dammskyddad och vattentålig vid tillfällig nedsänkning i vatten
- Skyddsklass: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169269354
- Nettovikt: 0,4 kg
- Bruttovikt: 0,45 kg
- Höjd: 13,7 cm
- Längd: 10,2 cm
- Bredd: 10,2 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.321

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com