

# PHILIPS

Caper markspottar/  
spettlampor 1,5W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Svart

Lågspänning; Vattentålig



8720169269392



## Sätt bara i kontakten, anslut och njut av trädgårdsbelysningen

Philips GardenLink lågspänningsfamilj erbjuder en rad utomhusarmaturer som du enkelt och säkert kan installera själv. Du kan ansluta flera lampor till en enda strömkälla och ansluta den till ett standarduttag och sedan enkelt lägga till ytterligare lampor eller flytta dem när du vill. Kabeldragningen är enkel och tack vare lågspänningen finns ingen risk för skada för dig, dina barn eller dina husdjur.

### Lättanvänd

- Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör
- Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

### Säker användning

- Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 20 000 timmar

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

# Funktioner

## Kompatibel med alla GardenLink-armaturer och -tillbehör

Alla GardenLink-armaturer har samma vrid-och-lås-system för enkel installation och anslutning. Flytta enkelt runt dina armaturer och tillbehör när du vill ändra din utomhusbelysning, för att kunna lysa upp vartenda hörn av trädgården.

## Enkel installation med vrid-och-lås-anslutningar

Superenkel installation och anslutning med vrid-och-lås-anslutningarna. Det är bara att koppla in lamporna och lysa upp!

## Extra säkerhet med 24 V-lågspänning

Lågspänningslampor (24 V) är säkra att installera själv utan risk för elstötar – ingen elektriker behövs.

## Lång livslängd – upp till 20 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 20 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig för underhåll på flera år, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

## Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 20 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Justerbar – höj och sänk
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 55
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

### Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Markspottar/spett
- Fler egenskaper: Låg spänning, Vattentålig

### Strömförbrukning

- Effekt: 1,5

### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,96 kg
- Total höjd: 270 mm
- Total längd: 70 mm
- Total bredd: 60 mm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 180lm
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: 220–240 V
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169269392
- Nettovikt: 0,96 kg
- Bruttovikt: 1,21 kg
- Höjd: 29,2 cm
- Längd: 13,2 cm
- Bredd: 23,7 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.362

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)