

# PHILIPS

Filament bulb klar  
60 W A60 E27 x3

UltraEfficient

2700 K

840 lm

50 000 tim.



8720169283886



## UltraEfficient-ljuskällan, våra mest energieffektiva LED- ljuskällor

Philips UltraEfficient LED-ljuskällor ger vacker belysning och har ovanligt lång livslängd på hela 50 000 timmar. Dessutom ger den omedelbara, avsevärda energibesparingar. Minska behovet av lampbyten och få belysning som känns bekväm för ögonen med vår särskilda EyeComfort-design.

### Designad för att hålla längre och spara mer energi

- Spara energi varje dag
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

# Funktioner

## Spara energi varje dag



Våra UltraEfficient LED-ljuskällor är minst 50 % mer energieffektiva än

Philips LED-ljuskällor av standardtyp, vilket sparar energi varje dag

## Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år



Slipp besväret med frekventa byten av ljuskällor. Med en livslängd på upp till 50 000 timmar håller våra UltraEfficient LED-ljuskällor 3,5 gånger längre än Philips LED-ljuskällor av standardtyp. Du får en perfekt belysningslösning som håller i mer än 50 år.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 500 000
- Nominell livslängd: 50 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 840 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 210

## Övrigt

- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169283886
- EOC: 872016928388600
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 60
- Effekt: 4
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

#### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 104 mm
- Total längd: 104 mm
- Total bredd: 60 mm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED

#### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169283886
- Nettovikt: 0,11 kg
- Bruttovikt: 0,18 kg
- Höjd: 12 cm
- Längd: 7,7 cm
- Bredd: 21,7 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.273

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)