

PHILIPS

Alula bärbar lampa
1,2 W

Lampor för utomhusbruk

3 000 K

Svart

RGB-färger; Solceller; Vattentålig



8720169296503



Lys upp ditt uteliv

Den här bärbara Philips Alula-solcellslampan har tre ljusinställningslägen i en. Genom ett enkelt tryck eller knackning kan du få två olika ljusstyrkor eller RGB-partyläge.

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 15 000 timmar

Avancerad LED-teknologi

- LED-lampa av hög kvalitet

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Lång livslängd – upp till 15 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller i upp till 15 000 timmar. Du kan lita dig tillbaka med vetskapen att du inte behöver byta ut den på flera år och kan bara njuta av den perfekta ljusatmosfären i ditt hem.

LED-lampa av hög kvalitet



De här LED-lamporna använder en unik teknik utvecklad av Philips. De tänds omedelbart och ger direkt optimalt ljusflöde som framhäver de livfulla färgerna trädgården.

Material av hög kvalitet



Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Ja
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 120
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Bärbara lampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: RGB-färger, Solceller, Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 1,2

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,362 kg
- Total höjd: 150 mm
- Total längd: 130 mm
- Total bredd: 120 mm

Service

- Garanti: 1 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 80/20
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Vitt ljus
- Nätström: 5, DC 4
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296503
- Nettovikt: 0,36 kg
- Bruttovikt: 0,44 kg
- Höjd: 12 cm
- Längd: 14 cm
- Bredd: 15 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com