

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x3

Smart LED

Dimbar smart ljuskälla

Upp till 345 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst



8720169296725



Smart belysning i vardagen

Rikta strålkastarljuset mot din komfort och ditt välbefinnande! Dessa smarta spots har den välkända GU10-standardformen och dessutom linser i riktigt glas för en extra touch av elegans. De ger dig något som är allt annat än standard: reglerbart vitt ljus för alla dina behov och humör. Schemalägg kallt vitt ljus när du behöver få något gjort, eller mysigt varmvitt ljus när du bara vill koppla av. Få det ljus du behöver för ett riktigt gott och bekvämt liv hemma. Och allt kan styras med rösten, WiZ-fjärrkontrollen eller WiZ-appen, oavsett om du är hemma eller inte. Philips Smart GU10-spots ansluts till ditt befintliga Wi-Fi. Du behöver ingen extra maskinvara, nya nätverksinställningar eller installationer.

Enkel installation

- Enkel plug and play

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone

Smarta funktioner

- Automatisera din belysning med hjälp av scheman
- Automatisera din belysning. Fungerar med Connected by WiZ-produkterna

Ljuslägen

- Miljontals färger och dynamiska ljuslägen
- Kallvitt ljus

Formfaktor

- Jämn ljusfördelning

Funktioner

Enkel plug and play



WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill



Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Automatisera din belysning med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

Automatisera dina ljuskällor



Du kan ställa in att lamporna ska slås på/av eller ändra ljusläge med hjälp av rörelsedetektering. De fungerar med alla Connected by WiZ-produkter.

Miljontals färger och dynamiska ljuslägen



Välj från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa en inbjudande atmosfär i ditt hem. De subtila skillnaderna i våra dynamiska ljuseffekter påverkar din omgivning positivt

Kallvitt ljus



Ge ditt hem energi med hjälp av kallvitt ljus. Ett smart ljus som anpassar sig efter dina dagliga aktiviteter.

Jämn ljusfördelning



Få jämnt ljus i hela rummet med den här belysningen som enhetligt fördelar sitt mjuka, klara ljus.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: PAR16
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Klar
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: Klar

Storlek

- Vikt: 0,05 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: ≥ 90
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Tändtid: < 0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 73 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169296725
- EOC: 872016929672500
- Produkttitel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 3CT/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.48
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 4,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 55 mm
- Total längd: 55 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000
- Specificerat ljusflöde: 345 lm
- Nominell toppintensitet: 550 cd
- Specificerad effekt: 4.7 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- EPREL-registreringsnummer: 1877832
- Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: Wireless G
- Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296725
- Nettovikt: 0,15 kg
- Bruttovikt: 0,25 kg
- Höjd: 14,4 cm
- Längd: 7,1 cm
- Bredd: 18,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.186

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com