

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x2

Smart LED

Dimbar smart ljuskälla

Upp till 345 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst

8720169296763



Smart belysning i vardagen

Rikta strålkastarljuset mot din komfort och ditt välbefinnande! Dessa smarta spots har den välkända GU10-standardformen och dessutom linser i riktigt glas för en extra touch av elegans. De ger dig något som är allt annat än standard: reglerbart vitt ljus för alla dina behov och humör. Schemalägg kallt vitt ljus när du behöver få något gjort, eller mysigt varmvitt ljus när du bara vill koppla av. Få det ljus du behöver för ett riktigt gott och bekvämt liv hemma. Och allt kan styras med rösten, WiZ-fjärrkontrollen eller WiZ-appen, oavsett om du är hemma eller inte. Philips Smart GU10-spots ansluts till ditt befintliga Wi-Fi. Du behöver ingen extra maskinvara, nya nätverksinställningar eller installationer.

Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Smart styrning

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Miljontals färger
- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå

Funktioner

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

Smart styrning



Styr dina lampor med WiZ-appen, tillbehör eller röstkommandon till din smarta hemassistent; kompatibel med Alexa och Google Home.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Miljontals färger




Välj ljusfärger från paletten eller använd ett förinställt ljusläge som Fireplace eller Ocean för att skapa atmosfär och stämning.

Reglerbart vitt ljus



Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

Dimring till låg nivå



Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: PAR16
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

Storlek

- Vikt: 0,05 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljüsfcärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 73

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Produkttitel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.48
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 4,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 5,5 mm
- Total längd: 5,5 mm
- Total bredd: 5 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000
- Specificerat ljusflöde: 345 lm
- Nominell toppintensitet: 550 cd
- Specificerad effekt: 4.7 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1877832
- Mätreferens för ljusflöde: Narrow Cone

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296763
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-08
Version: 0.160

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com