

PHILIPS

Kapsel 25 W G9 G9

LED

3 000 K

220 lm

15 000 tim.



8720169301658



Traditionell ljusstråle möter innovativ design

Den här nätströmförsörjda LED-kapsellampan ger dig klart vitt ljus med spridning runtom.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenkapslar till storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljukt bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med

LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Ersätter halogenkapslar



Modern och energibesparande LED-kapsel med vacker design och välbekanta mått – det perfekta och hållbara alternativet till traditionella halogenkapslar.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Specifikationer

General

- Lämplig för accentbelysning: Nej

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: G9
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 320
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 220 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000
- Ljusflöde: 220 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169301658
- EOC: 872016930165800
- Produkttitel: LED 25W G9 WH ND SRT6

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.5

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 25
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 1,9
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 2

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 43 mm
- Total längd: 43 mm
- Total bredd: 14 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1932587
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Nej
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Sockel: G9

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169301658
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,01 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.243

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com