

# PHILIPS

Spot 100 W R7S R7S

LED

3000

1 521 lm

15000



8720169301979



## LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Den här innovativa, energieffektiva Linear LED-ljuskällan är den perfekta ersättningen för halogenljuskällor med R7S.

### Ljus av hög kvalitet

- Kallt, uppiggande ljus

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenlysrör i storlek och form

### Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 80 % energi

# Funktioner

## 3500 K [LED-lampor]



Ljuskälla med färgtemperatur på 3 500 K som ger kallt, uppiggande ljus och en inbjudande atmosfär – perfekt när du bjuder hem vänner eller kopplar av med en bra bok.

## Ersätter halogenlysrör



Modern och energibesparande LED-lysrör med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till den traditionella halogenrörlampan.

## Sparar upp till 80 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge kall på ljusqualität. Spara mer än 80 % i energi på direkten genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenglödlampor.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad reflektor
- Sockel: R7s
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Klar plast

## Storlek

- Höjd: 7,8 cm
- Bredd: 2,8 cm

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300 °
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 1521 lm

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 132 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Produkttitel: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 11,5 W
- Wattmotsvarighet: 100 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

## Produktens mått och vikt

- Längd: 7,8 cm

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer:  
1880096

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169301979
- Nettovikt: 0,07 kg
- Bruttovikt: 0,08 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-05-10  
Version: 0.216

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)