

PHILIPS

Smart LED-lampa G95,
E27-sockel, 1055 lm

Smart LED

Reglerbart vitt ljus

Dimring till låg nivå

Smarta automationer

Styr med app eller röst



8720169303058



Gör belysningen i hemmet smartare

Få full kontroll över din belysning med reglerbart vitt ljus som du enkelt kan ställa om från kallt fokusljus (6500K) till varmt, avkopplande ljus (2700K). Finjustera ljusstyrkan från full intensitet ner till bara 1 % för att få rätt stämning för olika aktiviteter. Lamporna följer dina rutiner med inbyggda automationer!

Smart kontroll

- Connected by WiZ

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Smarta automatiseringar

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå

Funktioner

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Smarta automatiseringar

Schemalägg lamporna i synk med dina rutiner så de tänds automatiskt när du vaknar och släcks när ingen är där för att spara ström.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Reglerbart vitt ljus

Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

Dimring till låg nivå

Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: G95
- Sockel: E27
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Ja

Storlek

- Vikt: 0,09 kg

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 1055 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Barnrum
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 75 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Produkttitel: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220-240 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 11 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 13,9 mm
- Total längd: 13,9 mm
- Total bredd: 9,5 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 25 000
- Specifierat ljusflöde: 1055 lm
- Specifierad effekt: 11 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- IP-kod: IP20
- EPREL-registreringsnummer: 2566750
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

Ljuskällan

- Diameter: 95 mm
- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169303058
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,21 kg
- Höjd: 18,5 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.223

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com