

PHILIPS

GU10 Spot 50 W
PAR16

UltraEfficient

2700 K

375 lm

50 000 tim.

Dimring



8720169307865



UltraEfficient LED- ljuskällan är vår mest energieffektiva LED- ljuskälla hittills

Philips UltraEfficient LED-ljuskällor ger ett vackert, varmvitt ljus och har ovanligt lång livslängd på hela 50 000 timmar. Dessutom ger den omedelbara, avsevärda energibesparingar. Minska behovet av lampbyten och få belysning som känns bekväm för ögonen med vår särskilda EyeComfort-design.

Designad för att hålla längre och spara mer energi

- Spara energi varje dag

Rätt val för högkvalitativ accentbelysning

- 5 års garanti

Hitta rätt ersättare för dina gamla lampor

- Liknar standardhalogenlampan i form och storlek

Dimbara (LED-lampor)

- Dimbara (LED-lampor)

Funktioner

Spara energi varje dag



Våra UltraEfficient LED-ljuskällor är minst 40 % mer energieffektiva än Philips LED-ljuskällor av standardtyp, vilket sparar energi varje dag

5 års garanti

Njut av kvalitetsbelysning som håller länge tack vare vår generösa 5-årsgaranti

Liknar standardhalogenlampan i form och storlek



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. Det perfekta hållbara alternativet till traditionella standardhalogenlampor.

Dimbara (LED-lampor)



Lampan kan användas med de flesta dimrar för att skapa önskad atmosfär med smidig dimring. Se kompatibilitetslistan gällande dimbarhet och kontrollera att lampan passar med din specifika dimmer.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 375 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 178

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169307865
- EOC: 872016930786500
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D DIM UE SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 50
- Effekt: 2,1
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 650 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169307865
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,29 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com