

PHILIPS

LEDtube Universal
T8

LED

600 mm

4 000 K

G13



8720169309463



Hållbar LED- punktbelysning med hög ljuskvalitet

Med en uppgradering till Philips LED-lysrör kan du snabbt och enkelt sätta ut dina gamla lysrör till modern och effektiv LED-teknik. Det här Philips LED-lysröret passar perfekt på platser som behöver mycket ljus.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara över 60 % energi genom att byta ut dina befintliga lysrör (förbjudna enligt EU sedan 2023).

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Med en livslängd på upp till 35 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 35 år.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla lysrör

- Sluta gissa dig till hur man gör. Funkar med både elektroniska och elektromagnetiska driftdon.

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Sparar över 60 % energi jämfört med lysrör

Lång livslängd på 35 000 timmar

Särskilt utformad med universell kompatibilitet

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: T8
- Sockel: G13
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 35 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 240
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Nominellt ljusflöde: 900 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 112

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169309463
- EOC: 872016930946300
- Produkttitel: LED T8 UN 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Spänning: AC 220-240 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 603 mm
- Total längd: 603 mm
- Total bredd: 28 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1932580
- Kompatibilitet med drivdon: Universellt

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309463
- Nettovikt: 0,12 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 66,8 cm
- Längd: 3,1 cm
- Bredd: 3,1 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.208

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com