

# PHILIPS

Filamentljuskälla  
bärnstensgul 50 W G95  
E27

LED

2700 K

640,320,60 lm

15 000 tim.



8720169323414



## Designad för att synas – vackert dekorativt ljus med flera ljusstyrkor

Den nya Deco-serien förvandlar ditt hem med ett perfekt, varmare ljus vars styrka kan justeras efter dina önskemål

**Designad för att synas – snygg både tänd och släckt**

- Lika snygg tänd som släckt

# Funktioner

## Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 330 °
- Färgåtergivning: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 640, 320, 60 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 91 lm/W

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169323414
- EOC: 872016932341400
- Produkttitel: LED SSW 50W G95 E27 AMBER SP

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: AC 230 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 7, 3,8, 1 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 140 mm
- Total längd: 140 mm
- Total bredd: 95 mm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 1902863
- kan den användas i slutna armaturer: No

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323414
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,11 kg
- Höjd: 18,2 cm
- Längd: 13,1 cm
- Bredd: 10,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-09-13  
Version: 0.207

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)