

PHILIPS

Cilantro infälld
lampa

Infällda lampor

4 000 K

Svart

8721103038074



Tre dimringsnivåer utan behov av dimmer

Den här slimmade spotlighten installeras enkelt med hjälp av anslutningsbox utan skruvar. Det innebär att ingen skruvmejsel behövs. När spotlighten väl har installerats kan du njuta av högkvalitativt ljus i 20 007 timmar. Via din befintliga strömbrytare kan du växla mellan tre olika inställningar för ljusstyrka.

Lättanvänd

- Justerbart spothuvud

Ljus av hög kvalitet

- EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 20 000 timmar

Funktioner

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen



Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning

hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel för effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. Denna LED-armatur från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, den fortsätter att göra det under hela sin livslängd med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium.

Lång livstid, upp till 20 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 20 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 10 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 99 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Kök, Vardagsrum
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Effektförbrukning: 5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,08 kg
- Infällningsdjup: 0 mm
- Total höjd: 40 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6.8–7.5 cm x 6.8–7.5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 90 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 550
- Ljusfärg: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103038074
- Nettovikt: 0,24 kg
- Bruttovikt: 0,33 kg
- Höjd: 10,4 cm
- Längd: 12,4 cm
- Bredd: 11,7 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.349

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com