

# PHILIPS

Shea  
belysningsskena

Belysningsskenor

Ljuskälla medföljer inte

Svart



8721103039811



## Designad för enkel installation och oändliga kopplingsmöjligheter.

Philips EasyLink belysningsskena för högspänningssystem låter dig installera taklampor där du vill ha dem. På en enda skena kan du enkelt lägga till och ta bort flera olika lampor utan behov av ytterligare strömuttag. Har en slank design för att passa in i din inredning.

### Lättanvänd

- Justerbart spothuvud
- Lys upp ditt hem som du vill

### Oändliga möjligheter

- Oändliga anpassningsmöjligheter

### Matcha din inredning

- Smidig och elegant design

### Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

# Funktioner

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

### Lys upp ditt hem som du vill

Högst kompatibel med en rad olika ljuskällor och spottar som redan är anslutna eller av standardtyp, så att du får större kontroll över din belysningsupplevelse. Du kan välja den typ av ljus som passar dig bäst: exempelvis en dimbar ljuskälla som du kan fjärrstyra, eller en som ger fullt reglerbar svalka till varmvitt ljus.

## Oändliga anpassningsmöjligheter




Utnyttja mångsidigheten med belysning på skenor som kan förlängas. Välj skenans längd, kontakt och lampor som passar dina behov bäst från ett brett sortiment av olika lampor.

### Smidig och elegant design

Dessa belysningskenor är bara 17 mm breda, och smälter därför in väl i sin omgivning tillsammans med hemmets möbler och stil, som det perfekta valet för nästan vilken inredning som helst.

## Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Garage, Hall, Kontor, Kök, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Belysningskenor

## Övriga egenskaper

- Ström: 50 mA

#### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,821 kg
- Total höjd: 190 mm
- Total längd: 1 000 mm
- Total bredd: 50 mm

#### Service

- Garanti: 3 år

#### Tekniska specifikationer

- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Sockel: GU10
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 15
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass I – jordad

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103039811
- Nettovikt: 0,77 kg
- Bruttovikt: 1,05 kg
- Höjd: 101,5 cm
- Längd: 8,4 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2025-09-20  
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)