

PHILIPS

Zilo
belysningsskena

Belysningsskenor

Ljuskälla medföljer inte

Vit



8721103039934



Designad för enkel installation och oändliga kopplingsmöjligheter.

Philips EasyLink belysningsskena för högspänningssystem låter dig installera taklampor där du vill ha dem. På en enda skena kan du enkelt lägga till och ta bort flera olika lampor utan behov av ytterligare strömuttag. Har en slank design för att passa in i din inredning.

Lättanvänd

- Justerbart spothuvud
- Lägg enkelt till och ta bort lampor
- Lys upp ditt hem som du vill

Oändliga möjligheter

- Oändliga anpassningsmöjligheter

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

Funktioner

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Lägg enkelt till och ta bort lampor



Ändra lätt din belysningskonfiguration utan byte av skenor eller ytterligare ledningsdragnig: skenan har en inbyggd jordningsledning, så du kan själv på ett säkert sätt lägga till kompatibla lampor med tre ledningar för skenor av H-typ – bara vrid och lås fast lampan på plats.

Lys upp ditt hem som du vill


Högst kompatibel med en rad olika ljuskällor och spottar som redan är anslutna eller av standardtyp, så att du får större kontroll över din belysningsupplevelse. Du kan välja den typ av ljus som passar dig bäst: exempelvis en dimbar ljuskälla som du kan fjärrstyra, eller en som ger fullt reglerbar svalka till varmvitt ljus.

Oändliga anpassningsmöjligheter



Utnyttja mångsidigheten med belysning på skenor som kan förlängas. Välj skenans längd, kontakt och lampor som passar dina behov bäst från ett brett sortiment av olika lampor.

Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftigt ytbehandling.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Garage, Hall, Kontor, Kök, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Belysningsskenor

Övriga egenskaper

- Ström: 50 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,189 kg
- Total höjd: 140 mm
- Total längd: 100 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniska specifikationer

- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Sockel: GU10
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103039934
- Nettovikt: 0,19 kg
- Bruttovikt: 0,23 kg
- Höjd: 16,7 cm
- Längd: 9 cm
- Bredd: 6 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com