

PHILIPS


Belysningsskena,
I-kontakt

Belysningsskenor

Tillbehör

Vit

8721103040510



Designad för enkel installation och oändliga kopplingsmöjligheter.

Philips EasyLink belysningsskena för högspänningssystem låter dig installera taklampor där du vill ha dem. På en enda skena kan du enkelt lägga till och ta bort flera olika lampor utan behov av ytterligare strömuttag. Har en slank design för att passa in i din inredning.

Särskilda egenskaper

- Passar i alla rum

Oändliga möjligheter

- Oändliga anpassningsmöjligheter

Matcha din inredning

- Smidig och elegant design

Material och ytbehandling

- Material av hög kvalitet

Funktioner

Passar i alla rum

Den här Philips-spotten är funktionell men ändå elegant, och ger alla typer av rum en dekorativ touch.

Oändliga anpassningsmöjligheter




Utnyttja mångsidigheten med belysning på skenor som kan förlängas. Välj skenans längd, kontakt och lampor som passar dina behov bäst från ett brett sortiment av olika lampor.

Smidig och elegant design

Dessa belysningsskenor är bara 17 mm breda, och smälter därför in väl i sin omgivning tillsammans med hemmets möbler och stil, som det perfekta valet för nästan vilken inredning som helst.

Material av hög kvalitet



Hållbart och snyggt material håller längre.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Garage, Hall, Kontor, Kök, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Belysningsskenor

Övriga egenskaper

- Ström: 8000 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,026 kg
- Total höjd: 20 mm
- Total längd: 80 mm
- Total bredd: 30 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniska specifikationer

- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103040510
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 11,2 cm
- Längd: 4 cm
- Bredd: 3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.246

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com