

PHILIPS

Belysningsskena 3x

Belysningsskenor

3 000 K

Svart

ClickFix



8721103043047



Slimmad och flexibel belysningsskena

Komfortbelysningssystem med superslimmad design

Ljus av hög kvalitet

- EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen

Matcha din inredning

- Uttrycksfulla och eleganta former
- Supersmidig utformning

Funktioner

EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen



Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar

mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel för effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. Denna LED-armatur från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, den fortsätter att göra det under hela sin livslängd med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium.

Uttrycksfulla och eleganta former

En ren och modern design ger en elegant och sofistikerad känsla i dina rum.

Supersmidig utformning

Den smala designen är perfekt för rum med lågt innertak, och sitter tätt mot ytan.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Aluminium

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 12 500
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- click!FIX-montering: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Matrum, Hemmakontor, Vardagsrum
- Stil: Modern
- Typ: Belysningsskenor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: ClickFix

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.8
- Wattstyrka: 7 W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,423 kg
- Höjd: 24 cm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 3X560
- Ljusfärg: 3000
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ej tillämpligt
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja

- Antal ljuskällor: 3

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103043047
- Nettovikt: 0,9 kg
- Bruttovikt: 1,28 kg
- Höjd: 5,5 cm
- Längd: 102,5 cm
- Bredd: 12,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-20
Version: 0.192

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com