

PHILIPS

Ljuskälla 100W A60
E27

Smart LED

Inställbar vit smart ljuskälla

Upp till 1521 vid 2700K lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst

8721103046635



Smart belysning för din vardag

Använd människocentrerad belysning med denna justerbara smarta ljuskälla, som kan ställas in fritt från kalla, blåaktiga vita nyanser till varma, gulaktiga nyanser. Använd den djupa dimmerfunktionen för perfekt ljusstyrka till alla aktiviteter, som när du läser en bok eller tittar på en film i soffan. Anslut enkelt din smarta lampa till ditt Wi-Fi och styr den bekvämt med WiZ-appen eller din röst.

Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Smart styrning

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Smarta automatiseringar

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen


- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå

Funktioner

Connected by WiZ


Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

Smart styrning



Styr dina lampor med WiZ-appen, tillbehör eller röstkommandon till din smarta hemassistent; kompatibel med Alexa och Google Home.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Smarta automatiseringar



Schemalägg lamporna i synk med dina rutiner så de tänds automatiskt när du vaknar och släcks när ingen är där för att spara ström.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Reglerbart vitt ljus



Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

Dimring till låg nivå



Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Teknik: Smart WiFi
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Ja

Storlek

- Höjd: 12,2 cm
- Vikt: 0,062 kg
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 121

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 70 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8721103046635
- EOC: 872110304663500
- Produkttitel: PHI WFB 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattstyrka: 12,5 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 12,5 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 13

Produktens mått och vikt

- Längd: 12,2 cm
- Total höjd: 12,2 mm
- Total längd: 12,2 mm
- Total bredd: 6 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000
- Specifierad effekt: 12.5 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 2224714
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103046635
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,11 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-11
Version: 0.436

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com