

# PHILIPS

Hue Filament bulb  
bärnstensgul 25 W T30  
E27

LED

1 800 K


270 lm

15 000 tim.

Dimring



8721103049070



## Inred hemmet med naturligt ljus

Den här ljuskällan har en elegant vintagedesign med synlig, spiralformad glödtråd. Ljuskällan ger ett starkt, naturligt ljus med utmärkt färgåtergivning. Spara energi med en ljuskälla som vara i 15 000 timmar.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Ljus som visar sanna färger

### Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

### Vintage-ljuskälla med spiralformad glödtråd

- Den här vackra, högpresterande ljuskällan har vintagedesign och en spiralformad glödtråd. Ljuskällan tillför en touch av elegans, oavsett om ljuset är på eller av.

### Tunn, spiralformad glödtråd med hög prestanda

- Den spiralformade glödtråden bidrar till ljuskällans estetiskt tilltalande design. Skapa en varm och välkomnande atmosfär med hjälp av dämpat naturligt ljus med utmärkt färgåtergivning vid CRI 90.

# Funktioner

## Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och

skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## Ljus som visar sanna färger



Utrusta din garderob med verklighetstrogen belysning! Nu kan du kan para ihop en röd klänning och ett par röda skor och vara säker på att färgerna matchar perfekt.

## Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

## Vintage-ljuskälla

Tunn glödtråd med hög prestanda

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivning: 90
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 270 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 87

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ, Dimbar

## Förpackningsinformation

- EAN: 8721103049070
- EOC: 872110304907000
- Produkttitel: LED T30 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 25
- Effekt: 3,1
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

#### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 130 mm
- Total längd: 130 mm
- Total bredd: 30 mm

#### Service

- Garanti: 2 år

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED

#### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103049070
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 7,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-08  
Version: 0.197

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)