

PHILIPS

Filamentljuskälla
bärnstensgul 60 W ST64
E27

LED

2 200 K

806 lm

15 000 tim.

Dimring



8721103049131



Inred hemmet med naturligt ljus

Den här ljuskällan har en elegant vintagedesign med synlig, spiralformad glödtråd. Ljuskällan ger ett starkt, naturligt ljus med utmärkt färgåtergivning. Spara energi med en ljuskälla som vara i 15 000 timmar.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Ljus som visar sanna färger

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

Vintage-ljuskälla med spiralformad glödtråd

- Den här vackra, högpresterande ljuskällan har vintagedesign och en spiralformad glödtråd. Ljuskällan tillför en touch av elegans, oavsett om ljuset är på eller av.

Tunn, spiralformad glödtråd med hög prestanda

- Den spiralformade glödtråden bidrar till ljuskällans estetiskt tilltalande design. Skapa en varm och välkomnande atmosfär med hjälp av dämpat naturligt ljus med utmärkt färgåtergivning vid CRI 90.

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och

skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Ljus som visar sanna färger



Utrusta din garderob med verklighetstrogen belysning! Nu kan du kan para ihop en röd klänning och ett par röda skor och vara säker på att färgerna matchar perfekt.

Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

Vintage-ljuskälla

Tunn glödtråd med hög prestanda

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300 °
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200 K
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 110 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dekorativ, Dimbar

Förpackningsinformation

- EAN: 8721103049131
- EOC: 872110304913100
- Produkttitel: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effektförbrukning: 7,3 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 139 mm
- Total längd: 139 mm
- Total bredd: 64 mm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer:
2209200
- kan den användas i slutna armaturer:
No

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103049131
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 7,5 cm
- Bredd: 7,6 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.177

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com